

GALEA

5071PIO125P52

EAN 4031582399806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums | Galea |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnēsība pie 3 km/h | 80 kg |
| Statiskā kravnēsība | 160 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 163 mm |
| Kopējais platums | 66 mm |
| Kopējais svars | 0,522 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|----------------------|
| Materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Slēgts |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacikstes |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 128 mm |
| Grozāms savienojums | 256 mm |
| Kupola diametrs | 59 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne, US- skrūvju atstatums |
| Plāksnes garums | 95 mm |
| Plāksnes platums | 70 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 44,5 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 52 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 72 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 76 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

GALEA

5071PIO125P52

EAN 4031582399806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

