



CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	131 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	13 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	160 mm
Poids	1.22 kg

Product Drawings

