

## ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013  
Broj porudžbine 00830074

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ○ ○ ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Zeta                             |
| Tip                            | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema     |
| Nosivost na 4 km/h             | 700 kg                           |
| Nosivost na 6 km/h             | 560 kg                           |
| Statički Nosivost              | 1400 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -40 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                            |
| Sveukupna visina               | 164 mm                           |
| Ukupna težina                  | 2,59 kg                          |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid težak           |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | klizni lezaj             |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 125 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Materijal       | Čelični list, veoma težak                |
| oblik viljusa   | siroko, Ojacano                          |
| okretni lezaj   | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući |
| ofset           | 55 mm                                    |
| Otpor okretanju | 230 mm                                   |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013  
Broj porudžbine 00830074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

