

## STYLEA

5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

EAN 4031582385724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto                   | Stylea                        |
| Tipo                              | Rodízio giratório             |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Elétrico condutivo                | Não                           |
| Aço inoxidável                    | Não                           |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                      | 87 mm                         |
| Largura geral                     | 53 mm                         |
| Peso geral                        | 0,2 kg                        |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material da caixa       | Poliamida              |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória  |
| Raio giratório          | 62 mm                  |
| Interferência giratória | 124 mm                 |
| Diâmetro do dome        | 20 mm                  |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                    |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica       |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 75 mm                        |
| Largura do Piso            | 8 mm                         |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A                   |

## ENCAIXE

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação quadrada |
| Comprimento da placa                  | 38 mm                     |
| Largura da placa                      | 38 mm                     |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 28 mm                     |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 28 mm                     |
| Diâmetro do furo da placa             | 4,4 mm                    |