

## AGILA

2477UAP125P30-13

EAN 4031582365245



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                       |
| Összsúly                          | 0,95 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 60 mm                       |

## VÁZ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja    | Széles             |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó     |
| Szín            | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz     | 41 mm              |
| Körbeforgás     | 262 mm             |
| Kupola átmérője | 60 mm              |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág  |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)    |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 125 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                   |
| Test szélessége              | 32 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D              |

## SZERELVÉNY

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat                                                           |
| Csavar furat átmérője | 13 mm                                                                 |
| Tippek                | A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. |

# AGILA

2477UAP125P30-13

EAN 4031582365245

Rendelési szám 00029938  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

