PRODUKTINFORMATION

DURATECH

MOP 250x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	6600 kg
Belastning ved 6 km/t	5500 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	11000 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	6,2 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, super tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Aksel Huldiameter	50 mm
Navlængde	90 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6310

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 250x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084

Bestillingsnummer 00830850

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 250x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084

Bestillingsnummer 00830850



© Copyright 2026 TENTE International GmbH