

AGILA

2477PJP075P40

EAN 4031582050431
Rendelési szám 00004470

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	75 kg
Statikus teherbírás	150 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	100 mm
Teljes szélesség	43 mm
Összsúly	0,341 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	80 mm
Körbeforgás	160 mm
Kupola átmérője	43 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	60 mm
Talplemez szélessége	60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	38 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	48 mm
Tengely furat átmérője	6,3 mm

AGILA

2477PJP075P40

EAN 4031582050431
Rendelési szám 00004470



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

