

NOVATECH

ITP 125X50-Ø25 HL60 CV

EAN 4031582330489

Numéro de commande 00839128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Aluminium |
| | convexe |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 25 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 400 kg |
| Statique Capacité de charge | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids global | 0,757 kg |

NOVATECH

ITP 125X50-Ø25 HL60 CV

EAN 4031582330489

Numéro de commande 00839128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

