



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

**ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

**ОСНОВНИ АТРИБУТИ**

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Товароносимост при 3 км/ч	550 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C

**КОЛЕЛО**

Материал на тялото	Неопределено
Материал на реазбата	Полипропилен, мек
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	60 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Диаметър на Сачмен лагер	47 mm
Ширина на Сачмен лагер	14 mm

Product Drawings

