

EXPANSEUR

R07-Ø36-39

EAN 4031582438284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Expanseur
Type	Accessoire
Inoxydable	✓
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids global	0,176 kg

RACCORD

Type de raccord	Extenseur synthétique, rond
Fixation expansible (minimale)	36 mm
Fixation expansible (maximum)	40 mm
Astuce	Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.