INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# DURATECH HEAT

## WOO075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●● |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Duratech heat |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 75 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 150 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 200 °C |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Termoplásticos sintéticos, resistente ao calor |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 75 mm |
| Largura do Piso | 25 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 8 mm |
| Comprimento do cubo | 31 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH HEAT

WOO075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto




© Copyright 2026 TENTE International GmbH