

DURATECH

TOP 085X65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172

Numer zamówienia 00832611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	650 kg
Nośność przy 6 km/h	520 kg
Nośność statyczne	1300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,539 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	85 mm
Szerokość Bieżnia	65 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	65 mm
Szerokość korpusu	65 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6204

RYSUNKI TECHNICZNE

