

AGILA CARE US

2440PJP200R05-28

EAN 4031582393415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	62 mm
Rayon d'encombrement	162 mm
Diamètre d'encombrement	324 mm

ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	45 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila care US
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	240 mm

Product Drawings

