



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea
外壳类型	带组合锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	130 kg
导电	✓
静态载重	260 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	145 mm
总宽度	82 mm
总重量	1.195 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

轮子

轮体材料	聚酰胺, 导电
胎面材料	聚氨酯, 注塑, 导电
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	20 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	40 mm
旋转半径	129 mm
转向干涉	258 mm
圆顶直径	52 mm
不锈	✓

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	22 mm
螺栓长度	40 mm
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

技术图纸

