



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	25 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	12 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	210 kg
6 公里/小时的载重	170 kg
静态载重	420 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.48 kg

技术图纸

