

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Productnaam                     | Integral assist                                                    |
| Type                            | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter         |
| Draagvermogen bij 4 km/u        | 150 kg                                                             |
| Elektrisch geleidend            | Nee                                                                |
| Roestvrij                       | Nee                                                                |
| Compatibel met WeAssist         | 1                                                                  |
| Statisch Draagvermogen          | 450 kg                                                             |
| Temperatuurbereik (minimaal)    | -10 °C                                                             |
| Temperatuurbereik (maximaal)    | 40 °C                                                              |
| Totale hoogte                   | 183 mm                                                             |
| Totale breedte                  | 110,5 mm                                                           |
| Totaal gewicht                  | 5,01 kg                                                            |
| Type bescherming                | IPX6 (alleen voor elektronische componenten wanneer geïnstalleerd) |
| Toegestane omgevingstemperatuur | Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C, luchtvochtigheid 20% - 80%     |

## VORK

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Zwenklager      | Precisiekogellagers                   |
| Kleur           | Grijs wit (vergelijkbaar met RAL9002) |
| Offset          | 40 mm                                 |
| Zwenk radius    | 115 mm                                |
| Uitzwenking     | 230 mm                                |
| Diameter koepel | 110,5 mm                              |

## WIEL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Wielkern materiaal            | Staal, ijzer              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten     |
| Lager                         | Naafmotor                 |
| Kleur loopvlak                | Leigrijs (RAL7015)        |
| Afdekkapjes                   | Geïntegreerde afdekkapjes |
| Diameter                      | 150 mm                    |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                     |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 85 Shore A                |

## BEVESTIGING

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Type bevestiging | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
|------------------|--------------------------------------------------------|

Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST


ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Bestelnummer 900000050  
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Bestelnummer 900000050

