INFORMACJE O PRODUKCIE

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Naturalna biel
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	48 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Basetech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	200 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Numer zamówienia 00030948

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH