

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numărul de comandă 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Nedefinit
Material al benzii de rulare	Polipropilenă , moale
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	63 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	160 kg
Capacitate de încărcare statică	320 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,387 kg

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numărul de comandă 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

