

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numărul de comandă 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	160 kg
Capacitate de încărcare statică	320 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,387 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Nedefinit
	moale
Material al benzii de rulare	Polipropilenă , moale
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	63 Pe malul A

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numărul de comandă 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

