

STYLEA

5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	77 mm
Lățime totală	54 mm
Greutate totală	0,18 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	30 mm
Raza de pivotare	62 mm
Interferență pivotantă	124 mm
Diametru cupolă	20 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	8 mm
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm
Lungime Tijă	20 mm

STYLEA

5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795

Numărul de comandă 00071011

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

