

NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888

Objednáací číslo 00861396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,795 kg

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Vývrt s Klíčová drážka
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	17 mm
Délka náboje	54 mm
Tvrdość Běhoun (D)	42 Shore D

NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888
Objednáací číslo 00861396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

