

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ● ○
Привличане	● ● ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	80 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-30 °C
Температурен диапазон (максимален)	250 °C
Обща височина	128 mm
Обща ширина	75 mm
Общо тегло	1 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Неръждаемост стомана
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	91 mm
Интерференция при завъртане	182 mm
Диаметър на купол	75 mm

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Замърсяване, Устойчивост на температура
Лагер	Суха носеща храст
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Метален
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	35 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	105 mm
Ширина на плаката	85 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346701

Номер на поръчката 00035518
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

