



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	75 kg
静态载重	150 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	103 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.28 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	24 mm
旋转半径	61.5 mm
转向干涉	123 mm
圆顶直径	43 mm

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆, 带衣领
阀杆直径	11 mm
阀杆长度	31 mm

产品信息

AGILA

2470JP075B10-11X31

EAN 4031582403794
订单号 00031827



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

