INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA

2471DIK100P50

EAN 4031582301298

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 80 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 160 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C |
| Sveukupna visina | 135 mm |
| Ukupna težina | 1.06 kg |

## KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 43.5 mm |
| okretni radijus | 131 mm |
| Otpor okretanju | 262 mm |

## TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | Čelik lista |
| materijal omotaca | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
| Nošenje | konusi lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

## PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 77 mm |
| Širina ploče | 67 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 56 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 61.5 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 46.5 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 51.5 mm |
| Prečnik otvora ploče | 8.5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2471DIK100P50

EAN 4031582301298

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Crteži proizvoda









