INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155

EAN 4031582412796



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●●
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●●○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea clinic
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	155 mm
Kopējais platums	71 mm
Kopējais svars	1,06 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Ofsets	47,5 mm
Pagrieziena rādiuss	122,5 mm
Grozāms savienojums	254 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	15 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs	32 mm
Skrūves garums	42 mm
Ieteikums	Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Vācijas dizaineru klubs

«IF Design» balva

Interzum balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155

EAN 4031582412796

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi





Vācijas dizaineru klubs

«IF Design» balva

Interzum balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH