产品信息

ALPHA

3470UFJ100P62 T/G-small

EAN 4031582377781



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总高	128 mm
总宽度	75 mm
总重量	0.89 kg

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	40 mm
旋转半径	90 mm
转向干涉	180 mm
圆顶直径	75 mm

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	34 mm
轮体宽度	34 mm
胎面硬度 （A）	63 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	105 mm
上板宽	80 mm
上板孔长度（最小）	77 mm
上板孔长度（最大）	60 mm
上板孔宽度（最小）	77 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA


3470UFJ100P62 T/G-small


EAN 4031582377781

订单号 00061066


产品图纸


3470U00100P62-neu





Platte 3470-080P62-105x80





© Copyright 2026 TENTE International GmbH