

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Numero d'ordine 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	82 mm
Larghezza battistrada	66 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	66 mm
Larghezza corpo	66 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6204

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	650 kg
Portata a 6 km/h	520 kg
Portata statica	1300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,462 kg

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Numero d'ordine 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

