

# AGILA

2470PIO075P30-11

EAN 4031582361001



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Agila                      |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 60 kg                      |
| Электропроводящий                  | Нет                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                        |
| Грузоподъемность статическая       | 120 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                      |
| Общая высота                       | 100 mm                     |
| Общий вес                          | 0,25 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 24 mm                   |
| Радиус поворота       | 61,5 mm                 |
| Поворотное соединение | 123 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен             |
| Материал протектора     | Литая резина, без следов |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 75 mm                    |
| Ширина Протектор        | 25 mm                    |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A           |

## ФИТИНГ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт  |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm   |
| Подсказка              | Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины. |

# AGILA

2470PIO075P30-11

EAN 4031582361001



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

