

# MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Número de comanda 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	El gris blau (RAL7031)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44,4 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	200 kg
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,27 kg

# MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Número de comanda 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

