

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Nom du produit | Footmaster |
| Type | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 90 °C |
| Hauteur | 115 mm |
| Largeur totale | 90 mm |
| Poids | 3,06 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bandage | Double gorge pour tapis roulants |
| Roulement | Moyeu non usiné |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du bandage | 23 mm |
| Largeur du corps de roue | 23 mm |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------|
| Déport | 35 mm |
| Rayon d'encombrement | 75 mm |
| Diamètre d'encombrement | 150 mm |
| Diamètre du dôme | 72 mm |

FIXATION

| | |
|--|---------|
| Longueur de la platine | 100 mm |
| Largeur de la platine | 100 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 78 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 64 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 78 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 64 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 10,5 mm |

