

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	8,67 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Ruota flangiata
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	75 mm
Asse diametro del foro	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Diametro dei fori	112 mm
Diametro del foro di fissaggio	15 mm
Adatto per	atlet

FISSAGGIO

Numero fori di fissaggio	4
--------------------------	---

