

ZETA REVERSE

468SITP200P63 CV

EAN 4031582398298
Broj porudžbine 00860892

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta reverse
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	800 kg
Nosivost na 6 km/h	640 kg
Statički Nosivost	1600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	3,35 kg

TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
	konveksan
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, veoma težak
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđjajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
okretni radijus	155 mm
Otpor okretanju	310 mm
Prečnik kupole	96 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ZETA REVERSE

468SITP200P63 CV

EAN 4031582398298

Broj porudžbine 00860892



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

