



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	139 mm
Обща ширина	65 mm
Общо тегло	0.45 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Светлосив (RAL7035)
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	90 mm
Интерференция при завъртане	180 mm
Диаметър на купол	59 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят Резба	Пътно сиво А (RAL7042)
Цвят на Колело	Пътно сиво А (RAL7042)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	30 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	30 mm
Твърдост на Резба (А)	90 Бръснач А

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	90 mm
Ширина на плаката	70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	50 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	54.4 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Диаметър на отвора на плаката	8.2 mm

GALEA

5070JP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308792

Номер на поръчката 00071787
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

