

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658
订单号 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●● |
| 耐腐蚀性 | ●●●●○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Lumina |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12528 - 家具脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 温度范围 (最大) | 60 ° C |
| 总高 | 88 mm |
| 总宽度 | 65 mm |
| 总重量 | 0.28 kg |

轮子

| | |
|----------|-----------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
| 轴 | 铆钉 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 75 mm |
| 胎面宽度 | 10 mm |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |

支架

| | |
|------|-------------|
| 材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 双轮子支架关闭，带圆顶 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 偏移量 | 30 mm |
| 旋转半径 | 73 mm |
| 转向干涉 | 146 mm |
| 圆顶直径 | 45 mm |

固定件

| | |
|-------|----------|
| 固定件类型 | B10 接头盲孔 |
| 螺栓孔直径 | 11 mm |

产品信息

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658
订单号 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

