

# LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

订单号 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	88 mm
总宽度	65 mm
总重量	0.28 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	10 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架关闭，带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	白色铝质 (RAL9006)
偏移量	30 mm
旋转半径	73 mm
转向干涉	146 mm
圆顶直径	45 mm

## 固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	11 mm

产品信息

# LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658  
订单号 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

