PRODUKTINFORMATION

# AGILA

2477YGO075P30-11

EAN 4031582342482



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●●○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Agila |
| Type | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 75 kg |
| Elektrisk ledende | Ja |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 150 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 100 mm |
| Samlet bredde | 43 mm |
| Samlet vægt | 0,27 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 24 mm |
| Udfaldsradius | 80 mm |
| Udfaldsdiameter | 160 mm |
| Dome-diameter | 43 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropulen elektrisk ledende |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi, elektrisk ledende |
| Leje | Glideleje |
| Hjul farve | Sølvgrå (svarende til RAL7001) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 75 mm |
| Hjulbane bredde | 25 mm |
| Fælgbredde | 25 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 11 mm |
| Tip | Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477YGO075P30-11

EAN 4031582342482

Bestillingsnummer 00006851

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH