

# ALPHA

3470UER125P62

EAN 4031582304336

Número de comanda 00001156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	250 kg
Tracidad de carga estàtica	500 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	0,989 kg

## RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	102,5 mm
Sterferencia de giro	205 mm
Dome Dictel	75 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

# ALPHA

3470UER125P62


EAN 4031582304336  
Número de comanda 00001156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

