

LINEA CLINIC LOAD

5984UAP150R36-32S30 D 9002

EAN 4031582382518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea clinic load
Тип	Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	155 mm
Обща ширина	71 mm
Общо тегло	1.62 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	47.5 mm
Радиус на завъртане	122.5 mm
Интерференция при завъртане	245 mm
Диаметър на купол	46 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на резбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	15 mm
Ширина на тялото	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	51 mm
Позиция на резбата на Болт	7 mm
Количество отвори за монтаж на 2 Болт	

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
Interzumproduct
design
awardIF
награда
за
Дизайн