

DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Номер заказа 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Демпфирование, гибридный материал
Материал протектора	Полиамид
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	36 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	44 mm
Ширина тела	36 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ● ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech silent
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	200 kg
Грузоподъемность статическая	400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,602 kg

DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Номер заказа 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

