

## GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765

Broj porudžbine 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●●

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Galea stainless
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	✓
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	162 mm
Ukupna širina	65 mm
Ukupna težina	0,639 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja omotac	Saobraćajna siva A (RAL7042)
Boja Tocak	Saobraćajna siva A (RAL7042)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	30 mm
Širina tela	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	90 Šor A

## KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	Zatvoreno
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Boja	Srebrna siva (RAL7001)
ofset	40 mm
okretni radijus	95 mm
Otpor okretanju	190 mm
Prečnik kupole	59 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	22 mm
Dužina sraf	40 mm

# GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765  
Broj porudžbine 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

