

# NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Número de comanda 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 500 kg

Tracidad de carga estàtica 1000 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

## RODA

Material corporal Indefinició

Material de la banda de rodadura Polipropilè, suau

Diametralització 100 mm

Banda de rodadura ample 40 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Rodament de boles diàmetre 47 mm

Rodament de boles amplada 14 mm

## DIBUIXOS TÈCNICS

