

BASETECH

POR080X34-Ø12 WHITE

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja



Kustības troksnis



Nodilums



Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Basetech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	125 kg
Statiskā krāvnese	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,102 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protektora platums	34 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

BASETECH

POR080X34-Ø12 WHITE

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

