

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Bestelnummer 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Niet gedefinieerd
	zacht
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,387 kg

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383
Bestelnummer 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

