

## SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties ●●●○○

Bewegingsgeluid ●●●●●

Verloop ●●●○○

Corrosieweerstand ●●●○○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Scout
Type	Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter en een wielrem
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Roestvrij	✓
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	242 mm
Totale breedte	72 mm
Totaal gewicht	3,143 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiëkogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	64 Shore A

## VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Hoekig
Zwenklager	Precisiëkogellagers
Offset	50 mm
Zwenk radius	162 mm
Uitzwenking	324 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	130 mm
Breedte plaat	74 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	110 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	50 mm
Diameter bevestigingsgat	10,5 mm

# SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

