

AVIANA

5976PIP075R36-32S1X30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Aviana
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	104,5 mm
Teljes szélesség	69 mm
Összsúly	0,723 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágó	Precíziós golyócsapágó
Futófelület színe	Antracitszürke (RAL7016)
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Ezüstszürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	29 mm
Körbeforgás	69,5 mm
Körbeforgás	138 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	51 mm
Csavarmenet pozíciója	7 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	2

Red Dot
Design
AwardGerman
Design
Award