

# ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712

Pasūtījuma numurs 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Koroziijas izturīgs	● ● ● ● ●

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	350 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	280 kg
Statiskā kravnēsība	700 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	1,176 kg

# ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712

Pasūtījuma numurs 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

