

# KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Numéro de commande 00838864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ○ ○ ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Kappa load                                   |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total antérieur |
| Norme                           | EN12533 - Roulettes forte charge             |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 840 kg                                       |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 700 kg                                       |
| Capacité de charge statique     | 1680 kg                                      |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                        |
| Hauteur                         | 170 mm                                       |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide, forte charge    |
| Bandage               | Identique au corps de roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | axe de roue boulonné       |
| Pare-fils             | Sans pare-fils             |
| Diamètre              | 125 mm                     |
| Largeur du bandage    | 50 mm                      |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                 |

## CHAPE

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Matériau                | Acier mécano-soudé                    |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                     |
| Pivot                   | Pivot en butée et roulements rouleaux |
| Déport                  | 48 mm                                 |
| Diamètre d'encombrement | 221 mm                                |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 135 mm                |
| Largeur de la platine                      | 110 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm                |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Numéro de commande 00838864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

