

ZETA

4680TOO125P63

EAN 4031582307832

Номер на поръчката 00804281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Zeta
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	700 kg
Товароносимост при 6 км/ч	560 kg
Статичен Товароносимост	1400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-30 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	164 mm
Обща ширина	96 mm
Общо тегло	2,573 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, много тежък
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Цвят	Синьо покритие
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	117,5 mm
Интерференция при завъртане	235 mm
Диаметър на купол	96 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

