

FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Forma
Typ	Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h	125 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-18 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	120 °C
Wysokość całkowita	190 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	18 mm
Twardość Bieżnia (A)	60 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Odlew cynkowy/aluminiowy
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Wysięg	41 mm
Promień działania koła	109 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień	28 mm
Długość Trzpień	40 mm

FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

