



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	34 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	180 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	360 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.12 kg

Product Drawings

